


guarnizione luminosa MV-LD-230

Codice prodotto: 151716

FESTO

Per elettrovalvole MV.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicatore posizione di commutazione	LED
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M3
Peso	1,6 g
Connessione elettrica	Forma quadrata MSV A norma DIN EN 175301-803 Forma B
Tensione d'esercizio nominale CA	230 V
Resistenza alle scariche elettriche	2,5 kV
Connessione conduttore di protezione	Disponibile
Potenza nominale, guarnizione luminosa	0,33 W
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Grado di imbrattamento	3
Informazioni sui materiali, corpo	TPE-U(PU)