


# guarnizione luminosa MEB-LD-230AC

Codice prodotto: 151718

FESTO

Per valvole MEB.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicatore posizione di commutazione	LED
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M2,5
Peso	0,6 g
Connessione elettrica	Configurazione degli attacchi forma C, secondo EN 175301-803 A norma DIN EN 175301-803 Forma quadrata MSEB
Tensione d'esercizio nominale CA	230 V
Resistenza alle scariche elettriche	2,5 kV
Connessione conduttore di protezione	Disponibile
Potenza nominale, guarnizione luminosa	0,33 W
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di imbrattamento	3
Materiale del corpo	TPE-U(PU)
Colore	Trasparente