


# connettore femmina KDMS6-3/8-A

Codice prodotto: 151777

FESTO

Autobloccante, per raccordo di sicurezza a norme ISO 4414



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	10 mm
Indicazione della pressione	Ottico
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 12 bar
Portata nominale normale	1,917 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio nominale	21,5 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 15 %
Peso	170 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G3/8