

## connettore maschio KSS6-3/8-A

Codice prodotto: 151780  
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per raccordi autobloccanti.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	7,85 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 12 bar
Portata nominale normale	1.755 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Omologazione	BIA TÜV
Coppia di serraggio nominale	21,5 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 15 %
Peso	27 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G3/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS