



Serbatoio per aria compressa VZS-10-B

Codice prodotto: 151923

FESTO

conforme alle direttive CE 87/404/CEE e EN 286-1:1998.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Volumen	10 l
Posizione di montaggio	Scarico della condensa verso il basso
Conforme alla norma	EN 286-1
Pressione di esercizio	-0,95 ... 16 bar
Fluido di esercizio	Azoto Aria compressa
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sui serbatoi semplici di pressione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4
Temperatura del fluido	-10 ... 100 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 100 °C
Omologazione	TÜV
Coppia di serraggio max. della filettatura d'attacco	130 Nm
Coppia di serraggio max. dello scarico condensa	27 Nm
Peso	6.000 g
Tipo fissaggio	con foro passante
Attacco scarico della condensa	G3/8
Attacco pneumatico	G1
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, serbatoio per aria compressa	Acciaio verniciato