


# connettore femmina KD1-M3-A

Codice prodotto: 151995

FESTO

Autobloccante



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Diametro nominale  | 1,5 mm   |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 12 bar                               |
| Portata nominale normale                                 | 44 l/min                                       |
| Fluido d'esercizio                                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio       | E' possibile l'impiego con aria lubrificata    |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 1 - stress da corrosione basso                 |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura ambiente                                     | -10 ... 60 °C                                  |
| Coppia di serraggio nominale                             | 0,6 Nm   |
| Tolleranza coppia di serraggio nominale                  | ± 10 %   |
| Peso   | 2,9 g  |
| Attacco pneumatico 1                                     | Filetto maschio M3                             |