


Attuatore lineare DGO-32- -PPV-A-B

Codice prodotto: 15225

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corsa | 10 mm...3500 mm |
| Diametro pistone | 32 mm |
| Ammortizzazione | Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Progettazione giunto | Bloccaggio a forza (magnetico) |
| Rilevamento posizione | Tramite sensore di finecorsa |
| Pressione di lavoro | 1.4 bar...7 bar |
| Funzionamento | A doppio effetto |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...60 °C |
| Lunghezza ammortizzatore | 20 mm |
| Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno | 483 N |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta | 483 N |
| Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac | 6 g |
| Peso base per corsa 0 mm | 2400 g |
| Attacco pneumatico | G1/8 |
| Materiale coperchio | Alluminio |
| Materiale guarnizioni | NBR TPE-U(PU) |
| Materiale corpo | Acciaio fortemente legato |