


Attuatore lineare DGO-5/8"" - -PPV-A-B

Codice prodotto: 15228

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	0,04 in...157 in
Diametro pistone	5/8""
Ammortizzazione	Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità
Guida	Guida a strisciamento
Progettazione giunto	Bloccaggio a forza (magnetico)
Pressione di lavoro	1.7 bar...7 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Lunghezza ammortizzatore	14 mm
Attacco pneumatico	10-32 UNF-2B