


attuatore lineare DGO-3/4"- -PPV-A-B

Codice prodotto: 15229

FESTO

Per rilevamento posizioni, senza stelo, con accoppiamento magnetico.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	0,04 ... 157 "
Diametro pistone	3/4"
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati
Guida	Guida a strisciamento
Principio di accoppiamento	Accoppiamento dinamico (magnetico)
Pressione d'esercizio	1,6 ... 7 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Corsa di decelerazione	17 mm
Attacco pneumatico	1/8 NPT