


presa multipla KDVF6-12

Codice prodotto: 152510

FESTO

Per raccordi multipli per tubi in plastica diam. nom. 6.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Diametro nominale | 6 mm |
| Pressione d'esercizio | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Numero max. di attacchi | 12 |
| Attacco pneumatico | PK-6 |
| Colore | Grigio |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |