

Unità di aspirazione VAS-125-3/8-NBR

Codice prodotto: 152605

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	7 mm
Diametro ventosa	125 mm
Diametro effettivo di aspirazione	105 mm
Posizione del collegamento	In alto
Forma ventosa	Rotondo, piatto
Pressione d'esercizio	-0.095 MPa...0 MPa -13.775 psi...0 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Pressione d'esercizio nominale	-0.07 MPa -10.15 psi
Pressione di lavoro nominale	-0.7 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Forza di distacco al 70% di vuoto	606 N
Forza di tenuta alla pressione nominale	606 N
Filettatura	G3/8
Fissaggio ventosa	G3/8
Attacco vuoto	G3/8
Colore	Nero
Durezza Shore	70 +/- 5
Materiale del perno a vite	Zinco pressofuso
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	NBR