


Ventosa a soffietto VASB-125-3/8-PUR

Codice prodotto: 152610

FESTO

con anello di tenuta OL.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	7 mm
Diametro ventosa	125 mm
Diametro efficace di aspirazione	105 mm
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore esecuzione rotonda, a soffietto 1,5
Fluido di esercizio	Aria atmosferica
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	606 N
Filettatura di fissaggio	G3/8
Fissaggio ventosa	G3/8
Attacco per il vuoto	G3/8
Durezza Shore	62
Informazioni sui materiali, perni filettati	Leghe di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, ventosa	TPE-U(PU)