


attuatore oscillante DRRD-35-180-FH-PA

Codice prodotto: 1526825

★ Core product range

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	35
Angolo di decelerazione	36 deg
Intervallo di regolazione angolo di oscillazione, su entrambi i lati	+10 / -150 deg
Angolo di oscillazione	180 deg
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Pignone/cremagliera
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	3 ... 8 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	15,8 Nm
Momento di inerzia di massa ammissibile	0,25 kgm ²
Peso	4.510 g
Fissaggio	Con foro passante Con filetto femmina A scelta:
Attacco pneumatico	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale albero motore	Acciaio temprato
Materiale testata	Alluminio anodizzata
Materiale guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica Anodizzato liscio