

# Tubo in plastica

## PU-1/4-B-BL

Codice prodotto: 15276

FESTO

per raccordi CN e CK, particolarmente flessibile e antipiega, poliuretano (non ammesso per la produzione di alimenti).

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA  
Il massimo valore di pressione è ammesso alla massima temperatura.



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	6,35 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	22 mm
Diametro interno	4 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-30 ... 60 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,024 kg/m
Colore	blu