


valvola a sfera QH-QS-6

Codice prodotto: 153484

FESTO

Con connettore a innesto QS.

Questo elemento è idoneo per l'impiego con il vuoto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	2/2 bistabile
Attacco pneumatico 1	QS-6
Attacco pneumatico 2	QS-6
Tipo di azionamento	Manuale
Fissaggio	Montaggio in linea
Portata nominale normale	533 l/min
Diametro nominale	4 mm
Pressione d'esercizio Mpa	-0,1 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Principio di tenuta	Non metallica
Costruzione	Valvola a sfera
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso	12,5 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS