



riduttore di pressione LRMA-1/8-QS-6

Codice prodotto: 153491
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con manometro.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzione regolatore | Pressione in uscita costante Con scarico secondario |
| Attacco pneumatico 1 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 2 | QS-6 |
| Fissaggio | Con foro passante |
| Portata nominale normale | 75 l/min |
| Pressione di ingresso 1 | 0 ... 9 bar |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Materiale del corpo | PBT rinforzato |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Dispositivo antimanomissione | Vite a testa zigrinata con dado di fissaggio |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Costruzione | Valvola di regolazione a spola ad azionamento diretto Con alimentazione pressione continua |
| Indicazione della pressione | Con manometro |
| Intervallo di regolazione della pressione | 1 ... 8 bar |
| Peso | 54,5 g |
| Materiale perno filettato | Ottone Nichelato |
| Materiale guarnizione filettatura | PTFE |