



# riduttore di pressione LRMA-QS-8

Codice prodotto: 153497  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con manometro.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante Con scarico secondario
Attacco pneumatico 1	QS-8
Attacco pneumatico 2	QS-8
Fissaggio	Con foro passante
Portata nominale normale	124 l/min
Pressione di ingresso 1	0 ... 9 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Materiale del corpo	PBT rinforzato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Dispositivo antimanomissione	Vite a testa zigrinata con dado di fissaggio
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Valvola di regolazione a spola ad azionamento diretto Con alimentazione pressione continua
Indicazione della pressione	Con manometro
Intervallo di regolazione della pressione	1 ... 8 bar
Peso	68 g
Materiale perno filettato	Ottone Nichelato
Materiale guarnizione filettatura	PTFE