

# riduttore di pressione

## LR-1/8-QS-6

Codice prodotto: 153535  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante Con scarico secondario
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	QS-6
Fissaggio	Avvitabile
Portata nominale normale	63 l/min
Pressione di ingresso 1	0 ... 9 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Materiale del corpo	PBT rinforzato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dispositivo antimanomissione	Vite a testa zigrinata con dado di fissaggio
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Valvola di regolazione a spola ad azionamento diretto Con alimentazione pressione continua
Intervallo di regolazione della pressione	1 ... 8 bar
Peso	36 g
Materiale perno filettato	Ottone Nichelato
Materiale guarnizione filettatura	PTFE