

Raccordo a innesto a Y QSY-1/8-1/4-U


Codice prodotto: 153739

FESTO

orientabile di 360°, filetto maschio con esagono esterno.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensioni | Standard |
| Diametro nominale | 3,6 mm |
| Tipo di guarnizione perno filettato | Rivestimento |
| Posizione di montaggio | qualsiasi |
| Dimensioni contenitore | 1 |
| Costruzione | Principio Push-Pull |
| Pressione di esercizio | -0,95 ... 10 bar |
| Pressione di esercizio in funzione della temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido di esercizio | Aria compressa filtrata Vuoto |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Omologazione | Germanischer Lloyd |
| Max. coppia di serraggio | 8 Nm |
| Numero uscite | 2 |
| Numero linee di alimentazione | 1 |
| Attacco pneumatico alimentazione | Filetto maschio NPT1/8-27 |
| Attacco pneumatico uscita | per tubo flessibile diametro esterno 1/4" |
| Colore dell'anello di smontaggio | grigio |
| Avvertenza sul materiale | a norme RoHS |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore) | PBT |
| Informazioni sui materiali, anello di smontaggio | POM |
| Informazioni sui materiali, tenuta per tubo flessibile | NBR |
| Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo | Acciaio inossidabile fortemente legato |