

raccordo a innesto a L

QSRL-1/8-5/16-U

Codice prodotto: 153968

FESTO

Orientabile di 360°, con cuscinetti a sfere, filetto maschio con esagono esterno.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Rivestimento
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	1
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Classificazione marittima	vedi certificato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	8 Nm
Attacco pneumatico 1	Filettatura esterna 1/8 NPT
Attacco pneumatico 2	Per tubo diametro esterno 5/16"
Colore dell'anello di smontaggio	Grigio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PBT
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale guarnizione	NBR
Materiale fascette stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato