


Attuatore oscillante DRQ-20- -360-PPVJ-A

Codice prodotto: 154458
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per rilevamento posizioni, con ammortizzazione regolabile e ingranaggio con compensazione di gioco.

Variante con angolo di oscillazione selezionabile da 271 a 359 gradi.
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	20
Angolo di decelerazione	78,3 deg
Intervallo di regolazione angolo di oscillazione, su entrambi i lati	-4 /+ 4 deg
Angolo di oscillazione	360 deg
Ammortizzazione	PPVJ: ammortizzazione pneumatica, regolabile
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Pignone/cremagliera
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	2,5 ... 10 bar
Frequenza di oscillazione max. a 6 bar	1 Hz
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia teorica a 6 bar	1 Nm
Momento di inerzia di massa ammissibile	0,0003 kgm ²
Peso	960 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico	M5
Informazioni sui materiali, albero motore	Acciaio per inserti
Informazioni sui materiali, guarnizioni	TPE-U(PU) NBR