

blocchetto di connessione DASI-Q11-35/40-A-SL

Codice prodotto: 1548155

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	35 40
Forma	Per scanalatura a T
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	8 g
Fissaggio	Agganciato nella scanalatura a T Con perno filettato Con filetto femmina
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale viti	Acciaio zincato