

quickstepper FSS-12-C

Codice prodotto: 15609
Prodotto in esaurimento

FESTO

Sequenziatore pneumatico-meccanico a 12 passi e circuiti logici di avvio su sottobase 2n.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2025. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	2,5 mm
Costruzione	Sequenziatore addizionabile
Segnale di conferma per pressione di disazionamento	$\leq 0,5$ bar
Segnale di conferma per pressione di azionamento	$\geq 1,5$ bar
Pressione d'esercizio	2,5 ... 6 bar
Portata nominale normale	60 l/min
Lunghezza min. impulso di conferma	50 ms
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla protezione antideflagrante (ATEX)
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK EX
Certificazione protezione antideflagrante al di fuori della UE	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
ATEX categoria gas	II 2G
ATEX categoria polvere	II 3D
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas	Ex h IIC T4 Gb
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo polvere	Ex h IIIC T125°C Dc
Temperatura ambiente antideflagrante	+5°C \leq Ta \leq +40°C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	5 ... 40 °C
Peso	450 g
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	ABS