

raccordo spinato N-1/4-P-6-MS

Codice prodotto: 15631

FESTO

Esecuzione in ottone



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4,5 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma	Forma diritta
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	12 Nm
Peso	18 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/4
Attacco pneumatico 2	Per tubo con diametro interno 6 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Ottone