

modulo di reset PZVT-AUT

Codice prodotto: 158496

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Costruzione | Contatore meccanico con attuatore pneumatico |
| Pressione di disazionamento | $\leq 0,1$ bar |
| Pressione d'esercizio | 2 ... 6 bar |
| Pressione di azionamento | $\geq 1,6$ bar |
| Portata nominale normale | 50 l/min |
| Tempo di ritardo regolabile | 0,2 ... 2 s |
| Durata pausa per riposizionamento | ≥ 200 ms |
| Precisione di ripetizione, impostazione tempo | $\pm 0,3$ s |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | L'impiego con aria lubrificata non è possibile |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Grado di protezione | IP54 Con calotta di protezione e telaio frontale A norma IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -15 ... 60 °C |
| Peso | 50 g |
| Fissaggio | Montaggio a pannello |
| Attacco pneumatico | Filetto femmina M5 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale del corpo | ABS |