


Ventosa a soffiello

VASB-15-1/8-SI

Codice prodotto: 158977

FESTO

L'anello di tenuta non è compreso nella fornitura.
Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2013.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	3 mm
Diametro ventosa	15 mm
Diametro efficace di aspirazione	12 mm
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore esecuzione rotonda, a soffiello 1,5
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-40 ... 200 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	7,9 N
Peso	6 g
Filettatura di fissaggio	G1/8
Fissaggio ventosa	G 1/8
Attacco per il vuoto	G1/8
Durezza Shore	60 +/- 5
Informazioni sui materiali, perni filettati	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici
Informazioni sui materiali, ventosa	VMQ (silicone)