


Ventosa a soffietto VASB-40-1/4-SI

Codice prodotto: 158979

FESTO

L'anello di tenuta non è compreso nella fornitura.
Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2013.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4 mm
Diametro ventosa	40 mm
Diametro efficace di aspirazione	32 mm
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore esecuzione rotonda, a soffietto 1,5
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura ambiente	-40 ... 200 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	56 N
Peso	16 g
Filettatura di fissaggio	G1/4
Fissaggio ventosa	G 1/4
Attacco per il vuoto	G1/4
Durezza Shore	60 +/- 5
Informazioni sui materiali, perni filettati	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici
Informazioni sui materiali, ventosa	VMQ (silicone)