

# Linea di connessione KMP1-02-VI-12-X

Codice prodotto: 158986

FESTO

Il cavo è disponibile in lunghezze da 1 a 99 m.



Esempio di  
rappresentazione

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	qualsiasi
Intervallo tensione di esercizio CA	$\leq 300$ V
Intervallo tensione di esercizio CC	$\leq 250$ V
Carico di corrente ammissibile	4 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente con cablaggio libero	5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Connessione elettrica	a 25 poli Connettore femmina
Composizione cavo	25 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Diametro cavo	13 mm
Tipo fissaggio	con staffa di serraggio
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Pressofusione di lega leggera
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PE
Informazioni sui materiali, contatti	Lega di rame argentato