

# Linea di connessione KMP1-02-II-10-X

Codice prodotto: 158990  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Il cavo è disponibile in lunghezze da 1 a 99 m.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Intervallo tensione d'esercizio CA	$\leq 300$ V
Intervallo tensione d'esercizio CC	$\leq 250$ V
Carico di corrente ammissibile	4 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente con cablaggio libero	5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Connessione elettrica	a 72 poli Connettore femmina
Composizione cavo	50 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Diametro cavo	19 mm
Fissaggio	Con staffa di serraggio
Informazioni sui materiali, corpo	Pressofusione di lega leggera
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PE
Informazioni sui materiali, contatti	argentata Lega di rame