


# Pressostato PEV-1/4-A-SW27

Codice prodotto: 159259

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE
Variabile misurata	Pressione relativa
Metodo di misurazione	Trasduttore di pressione pneumatico/elettrico
Intervallo di misurazione della pressione	1 bar...10 bar
Pressione di lavoro	1 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Temperatura del fluido	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...100 °C
Funzione elemento di commutazione	Interruttore di commutazione
Frequenza massima di commutazione	3 Hz
Max. tensione di uscita di commutazione AC	250 V
Max. tensione di uscita di commutazione DC	250 V
Max. corrente di uscita	4000 mA
Intervallo di tensione d'esercizio DC	12 V...250 V
Collegamento elettrico	A 4 poli Connettori maschio
Tipo di montaggio	Avvitamento
Posizione di montaggio	Opzionale
Attacco pneumatico	G1/4
Peso prodotto	138 g
Materiale corpo	Acciaio galvanizzato
Materiale membrana	NBR
Valore di soglia del campo di impostazione	1 bar...10 bar
Grado di protezione	IP65
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L