


# Flangia motore EAMF-A-77A-100A

Codice prodotto: 1593628

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	383 g
Codice interfaccia, ingresso motore	100A
Codice interfaccia, corpo della frizione	77A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)