



# Connettore con cavo SIM-M12-3WD-5-NSL-PU

Codice prodotto: 159435

FESTO

per sensori e finecorsa.

Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2013.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme alla norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Caratteristica cavo	Standard
Condizioni di prova linea	Posa mobile: 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 75 mm Resistenza alla flessione alternata a norma Festo, condizioni di prova su richiesta Condizioni di prova disponibili su richiesta
Indicatore stato di "pronto"	LED verde
Indicatore stato di commutazione	LED giallo
Intervallo tensione di esercizio CC	10 ... 30 V
Tensione nominale di tenuta a impulso	0,8 kV
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	4 A
Grado di imbrattamento	3
Grado di protezione	IP65 IP68
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Connessione elettrica	Connettore femmina angolare / estremità aperta M12x1 / - 5 poli / 3 fili
Composizione cavo	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Diametro cavo	4,5 mm
Lunghezza cavo	5 m
Sezione nominale conduttore	0,25 mm <sup>2</sup>
Codifica connettori	A
Codice colore, isolamento del filo	blu marrone nero
Colore alloggiamento	nero
Colore guaina del cavo	grigio
Informazioni sui materiali, ghiera per raccordi filettati	Ottone nichelato
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	TPE-U(PU)
Informazione sui materiali guaina isolante	PVC
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PU)