


Kit multiposizioni DPNG-40

Codice prodotto: 159486
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per il montaggio di cilindri a 3 e 4 posizioni, ognuno costituito da due cilindri standard DNG, DNGL, DNGU o DNGUL.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2015. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	410 g
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Informazione sui materiali, fissaggio	Acciaio
Informazioni sui materiali, perni filettati	Acciaio zincato
Informazioni sui materiali, dado	Acciaio zincato