

Filtro LF-3/8-D-MIDI-A

Codice prodotto: 159577

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Midi
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Grado di filtrazione	40 µm
Scarico della condensa	Completamente automatico
Design	Filtro sinterizzato con separatore centrifugo
Volume max della condensa	43 cm ³
Tazza di protezione	Tazza di protezione metallica
Pressione di lavoro	2 bar...12 bar
Portata nominale standard	2700 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gas inerti
Temperatura del fluido	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Peso prodotto	700 g
Tipo di montaggio	Installazione in linea Con accessori
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G3/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale filtro	PE
Materiale corpo	Zinco pressofuso
Materiale della tazza	PC