

manometro a flangia FMA-50-2,5-1/4-EN

Codice prodotto: 159598

FESTO

Con unità di indicazione in bar e psi.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Intervallo di visualizzazione [bar] | 0 ... 2,5 bar |
| Scala del manometro | 0 ... 36,25 psi |
| Conforme alla norma | EN 837-1 |
| Dimensioni nominali manometro | 50 |
| Costruzione | Manometro a molla tubolare |
| Fissaggio | Montaggio a pannello |
| Fluido d'esercizio | Gas inerti Liquidi neutri |
| Pressione d'esercizio Mpa | 0 ... 0,25 MPa |
| Pressione d'esercizio | 0 ... 2,5 bar 0 ... 36,25 psi |
| Fattore carico variabile | 0,66 |
| Classe di precisione di misurazione | 2,5 |
| Grado di protezione | IP43 |
| Temperatura del fluido | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Posizione di collegamento | Lato posteriore, centrale |
| Attacco pneumatico | G1/4 |
| Materiali a contatto con fluidi | Ottone |
| Materiale perno filettato | Ottone |
| Materiale del corpo | ABS |
| Materiale finestrella | SAN |
| Materiale anello di fissaggio | Acciaio |
| Colore corpo contenitore | Nero |
| Peso | 100 g |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | Senza acetilene Senza ossigeno |
| Scala | Doppia scala bar (esterno) psi (interno) |