



serbatoio per aria compressa CRVZS-0.4

Codice prodotto: 160234

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Volume	0,4 l
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conforme alla norma	Foglio di istruzioni AD 2000
Pressione d'esercizio Mpa	-0,095 ... 1,6 MPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 16 bar -13,78 ... 232 psi
Omologazione	CRN TÜV
Certificato ente preposto	TSSACRN0H17477.5C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-] Azoto
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	-10 ... 100 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 100 °C
Coppia di serraggio max., filettatura d'attacco	23 Nm
Peso	543 g
Fissaggio	Morsetti di fissaggio
Attacco pneumatico	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiali serbatoio per aria compressa	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale morsetto di fissaggio	Acciaio inossidabile fortemente legato