

Cilindro compatto ADVU-3"- -A-P-A

Codice prodotto: 160578


FESTO

per rilevamento senza contatto.
Stelo con filetto maschio.

Il dado per il filetto dello stelo è incluso nella fornitura.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	0,04 ... 16 "
Diametro pistone	3"
Ammortizzazione	P: Anelli di decelerazione/paracolpi elastici su entrambi i lati
Funzionamento	a doppio effetto
Estremità dello stelo	Filetto maschio
Pressione di esercizio	8,7 ... 145 Psi
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Forza teorica a 6 bar, in trazione	2.827 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	3.016 N
Massa movimentata a corsa 0 mm	307 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	25 g
Peso a corsa 0 mm	1.772 g
Attacco pneumatico	NPT1/8-27
Pressione di esercizio [psi]	8,7 ... 145 psi
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, guarnizioni dinamiche	TPE-U(PU) NBR
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio fortemente legato
Informazioni sui materiali, canna del cilindro	Lega di alluminio per lavorazione plastica