


# Cilindro compatto AEVU-3/4"- -P-A

Codice prodotto: 160602

FESTO

per rilevamento senza contatto. Stelo con filetto femmina.  
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA  
Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Esempio di  
rappresentazione



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	0,2 ... 1 "
Diametro pistone	3/4"
Ammortizzazione	P: Anelli di decelerazione/paracolpi elastici su entrambi i lati
Funzionamento	a semplice effetto in spinta
Estremità dello stelo	Filetto femmina
Pressione di esercizio	14,5 ... 145 Psi
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Forza teorica a 6 bar, in spinta	180 N
Massa movimentata a corsa 0 mm	20 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	6 g
Peso a corsa 0 mm	149 g
Aumento di massa per 10 mm di corsa	15 g
Attacco pneumatico	UNF10-32
Pressione di esercizio [psi]	14,5 ... 145 psi
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, guarnizioni dinamiche	TPE-U(PU) NBR
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Informazioni sui materiali, canna del cilindro	Lega di alluminio per lavorazione plastica