


Attuatore lineare DGP-1 5/8"- -PPV-A-B

Codice prodotto: 160912

FESTO

per rilevamento senza contatto, senza stelo, con accoppiamento geometrico tra pistone e cursore e deceleratori di finecorsa regolabili su entrambi i lati

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2013.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Corsa | 10 ... 3.000 mm |
| Diametro pistone | 1 5/8" |
| Ammortizzazione | PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati YSR: Ammortizzatore, curva caratteristica costante |
| Guida | Guida base |
| Principio di accoppiamento | accoppiamento meccanico (feritoia) |
| Pressione di esercizio | 1,5 ... 8 bar |
| Funzionamento | a doppio effetto |
| Fluido di esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Corsa di decelerazione | 30 mm |
| Attacco pneumatico | NPT1/4-18 |