

# Attuatore lineare DGP-2"- -PPV-A-B


Codice prodotto: 160913

FESTO

per rilevamento senza contatto, senza stelo, con accoppiamento geometrico tra pistone e cursore e deceleratori di finecorsa regolabili su entrambi i lati

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2013.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	10 ... 3.000 mm
Diametro pistone	2"
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati YSR: Ammortizzatore, curva caratteristica costante
Guida	Guida base
Principio di accoppiamento	accoppiamento meccanico (feritoia)
Pressione di esercizio	1,5 ... 8 bar
Funzionamento	a doppio effetto
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Corsa di decelerazione	30 mm
Attacco pneumatico	NPT1/4-18