


Ventosa a soffiETTO

VASB-8-M5-SI

Codice prodotto: 160992

FESTO

L'anello di tenuta non è compreso nella fornitura.
Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2012.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	2 mm
Diametro ventosa	8 mm
Diametro efficace di aspirazione	5,5 mm
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore esecuzione rotonda, a soffiETTO 1,5
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura ambiente	-40 ... 200 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	1,6 N
Peso	2 g
Filettatura di fissaggio	M5
Fissaggio ventosa	M5
Attacco per il vuoto	M5
Durezza Shore	60 +/- 5
Informazioni sui materiali, perni filettati	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici
Informazioni sui materiali, ventosa	VMQ (silicone)