


# Ventosa a soffiello VASB-125-3/8-SI

Codice prodotto: 160995

FESTO

L'anello di tenuta non è compreso nella fornitura.  
Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2013.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	7 mm
Diametro ventosa	125 mm
Diametro efficace di aspirazione	105 mm
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore esecuzione rotonda, a soffiello 1,5
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-40 ... 200 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	606 N
Peso	194 g
Filettatura di fissaggio	G3/8
Fissaggio ventosa	G3/8
Attacco per il vuoto	G3/8
Durezza Shore	60 +/- 5
Informazioni sui materiali, perni filettati	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici
Informazioni sui materiali, ventosa	VMQ (silicone)