

Cavo encoder NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V4

Codice prodotto: 1617289

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Caratteristica cavo	Adatto per portacavi
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-40 ... 75 °C
Temperatura ambiente	-50 ... 80 °C
Raggio min. di curvatura del cavo	100 mm
Composizione cavo	schermato 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ²
Diametro cavo	8,2 mm
Lunghezza cavo	5 m
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PUR)