

# Cavo encoder NEBM-M12G8-E- -S1G9-V4

Codice prodotto: 1617291

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Caratteristica cavo	Adatto per portacavi
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-40 ... 75 °C
Temperatura ambiente	-50 ... 80 °C
Raggio min. di curvatura del cavo	100 mm
Composizione cavo	schermato 3x(2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Diametro cavo	8,2 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PUR)