

elettrovalvola MN1H-2-1-MS-NPT

Codice prodotto: 161733



Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore.

La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Costruzione | Valvola a membrana |
| Principio di tenuta | Non metallica |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Fissaggio | Montaggio in linea |
| Collegamento valvola di processo | 1 NPT |
| Diametro nominale | 25 mm |
| Funzione valvola | 2/2, chiusa monostabile |
| Azionatore manuale | Con accessorio, bistabile Monostabile |
| Direzione di flusso | Non reversibile |
| Fluido | Aria compressa filtrata, grado di filtrazione 200 µm |
| Funzione di scarico | Non strozzabile |
| Riposizionamento | Molla pneumatica |
| Tipo di comando | Prepilotato |
| Pressione d'esercizio | 0,5 ... 10 bar |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materiale viti | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Numero di materiale, vite | 1.4301 |
| Peso | 1.100 g |
| Grado di protezione | IP65 |