


supporto a cerniera CRLNG-40

Codice prodotto: 161841

FESTO

Resistente alla corrosione, per cilindri CRDNGS.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Basato sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1a
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso	161 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Lucidato elettro-chimicamente Acciaio fortemente legato
Materiale supporto	Plastica