

Filtro LF-1/4-D-5M-MINI-A

Codice prodotto: 162619

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Mini
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Grado di filtrazione	5 µm
Scarico della condensa	Completamente automatico
Design	Filtro sinterizzato con separatore centrifugo
Volume max della condensa	22 cm ³
Tazza di protezione	Tazza di protezione metallica
Pressione di lavoro	2 bar...12 bar
Portata nominale standard	950 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	250 g
Tipo di montaggio	Installazione in linea Con accessori
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale filtro	PE
Materiale corpo	Zinco pressofuso
Materiale della tazza	PC