



Filtro fine LFMB-1-H-A

Codice prodotto: 162820

FESTO

con cartuccia filtrante da 1 µm, protezione metallica.
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2008



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Capacità filtrante	1 µm
Grado di filtrazione	99,9999 %
Scarico condensa	totalmente automatico
Costruzione	Filtro in fibra
Indicatore di pressione differenziale	Manometro
Pressione di ingresso 1	0 ... 16 bar
Portata nominale normale	5.200 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata, capacità filtrante 5 µm
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Temperatura del fluido	1,5 ... 60 °C
Contenuto residuo d'olio	0,5 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo fissaggio	a scelta: Montaggio in linea con accessori
Attacco pneumatico 1	G1
Attacco pneumatico 2	G1
Informazioni sui materiali, filtro	Fibra borosilicato
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Zinco pressofuso
Informazioni sui materiali, tazza	Zinco pressofuso