



Combinazione con filtro fine LFMBA-1-H-A

Codice prodotto: 162823

FESTO

Filtro fine da 1 µm per la prefiltrazione e micro-filtro da 0,01 µm, con protezione metallica.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2008



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Capacità filtrante	0,01 µm
Grado di filtrazione	99,9999 %
Scarico condensa	totalmente automatico
Costruzione	Filtro in fibra
Indicatore di pressione differenziale	Manometro
Pressione di ingresso 1	0 ... 16 bar
Portata nominale normale	2.600 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 5 µm Aria compressa filtrata e lubrificata, capacità filtrante 5 µm
Temperatura del fluido	1,5 ... 60 °C
Contenuto residuo d'olio	0,01 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	6.460 g
Tipo fissaggio	con accessori
Attacco pneumatico 1	G1
Attacco pneumatico 2	G1
Informazioni sui materiali, filtro	Fibra borosilicato
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	PA rinforzato
Informazioni sui materiali, tazza	Zinco pressofuso