



valvola di inserimento PVEL-P-124-HP3

Codice prodotto: 1629205

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Serie	L
Diametro nominale DN	54
Costruzione	Valvola a spola
Tipo di azionamento	Pneumatico
Principio di tenuta	Non metallica
Funzione di scarico	Non strozzabile
Riposizionamento	Molla meccanica
Tipo di comando	diretto
Funzione valvola	3/2, chiusa, monostabile
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 5 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 50 bar
Pressione di pilotaggio	9 ... 50 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura del fluido	5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulle apparecchiature a pressione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	Normativa del Regno Unito per apparecchiature a pressione
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	6.900 g
Attacco pneumatico 3	G1/2
Attacco servopilotaggio 12	G1/4
Alimentazione pressione di pilotaggio	Esterna
Materiale spola	Legia di alluminio per lavorazione plastica
Materiale guarnizioni	NBR PE
Materiale del corpo	Legia di alluminio per lavorazione plastica